

**FBK  
FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FBK 10/200 RK
Nr.Cat.	<a href="#">8235380000</a>
Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

**FBK**  
**FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 129 g

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C  
Temperatura di magazzinaggio -10...70 °C  
Temperatura di magazzinaggio, min. -10 °C

### Dati generali

Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
Numero di poli, min.	10 poli	Cavo	Cavo LiYY
Lunghezza del cavo	2 m	Materiale	PVC
Sezione del conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>		

### Dati elettrici

Tensione di dimensionamento	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	55 mΩ/m

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

### Approvazioni

ROHS Conforme