

**FBK
FBK 10/350 RK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FBK 10/350 RK
Nr.Cat.	8235410000
Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

FBK
FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 211 g

Temperature

Temperatura di magazzino, max. 70 °C Temperatura di magazzino, min. -10 °C
Temperatura di magazzino -10...70 °C

Dati generali

Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
Numero di poli, min.	10 poli	Cavo	Cavo LiYY
Lunghezza del cavo	3,5 m	Materiale	PVC
Sezione del conduttore	0,14 mm ²		

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	55 mΩ/m

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Approvazioni

ROHS Conforme