

Componenti per bus di campo FBCon PA CG/M12 1way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I ripartitori Fieldbus FBCon sono disponibili in versione industriale ed EEx (ia). Essi consentono l'accoppiamento di 1 – 8 dispositivi di campo o sensori.

Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione.

Il collegamento del cavo di diramazione può essere realizzato con un connettore M12 o direttamente con un pressacavo EMC. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

I ripartitori, a seconda della versione, offrono le seguenti caratteristiche:

- Tecnica di collegamento a molla autobloccante
- Protezione contro le sovratensioni per la linea principale
- Limitatore della corrente per ogni cavo di diramazione
- Pressacavo EMC
- Connettori a innesto M12
- Collegamento di terra esterno
- Funzionamento bus senza interruzione
- Versione industriale
- Terminazione bus integrata (non EX)
- Versione antideflagrante ATEX
- Elemento di compensazione della pressione
- Gradi di protezione IP65, IP66, IP67
- Versioni in acciaio inox
- Compatibilità con PROFIBUS-PA

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FBCon PA CG/M12 1way
Nr.Cat.	8564060000
Versione	Ripartitori standard, Ripartitore a 1 canale, IP66
GTIN (EAN)	4032248236596
CPZ	1 Pezzo

**Componenti per bus di campo
FBCon PA CG/M12 1way**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	64 mm	Lunghezza (pollici)	2,52 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	37 mm	Altezza (pollici)	1,457 inch
Peso netto	258 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	80 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...80 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604	ETIM 6.0	EC001604
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-24-26-08	eClass 7.1	27-24-26-08
eClass 8.1	27-24-26-08	eClass 9.0	27-24-26-08
eClass 9.1	27-24-26-08		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN
Documentazione utente	assembly instruction german / english

Componenti per bus di campo FBCon PA CG/M12 1way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

