

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Gli accoppiatori a relè JPR nella custodia JACKPAC IP68 sono offerti con o senza separazione galvanica. L'amplificatore di commutazione amplifica uscite di commutazione 24 V DC a max 2 A. La tensione di commutazione all'uscita è condotta tramite un ripartitore a T.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	JPR 24VDC ISO 1CO M12
Nr.Cat.	8771430000
Versione	JACKPAC, Accoppiatori a relè, Numero di contatti: 1 Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20\%$, Corrente permanente: 2 A, Spina/presa M12, codificato A
GTIN (EAN)	4032248439638
CPZ	1 Pezzo

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	83 mm	Lunghezza (pollici)	3,268 inch
Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1,417 inch
Posizione verticale	14,4 mm	Altezza (pollici)	0,567 inch
Peso netto	52,6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Ingresso

Tensione di comando nominale	24 V DC $\pm$ 20 %	Corrente nominale DC	8 mA
Potenza nominale	200 mW	Tensione di eccitazione/diseccitazione bobina, tip.	16.8 V / 1.2 V DC
Corrente di eccitazione/diseccitazione, tip.	5 mA / 1 mA DC	Circuito di protezione	Diodo a corsa libera

lato di comando

Tensione nominale	24 V DC $\pm$ 20 %	Potenza nominale	200 mW
Circuito di protezione	Diodo a corsa libera		

Uscita

Tensione di commutazione DC, max.	24 V	Corrente permanente	2 A
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	48 W @ 24 V	Ritardo all'inserzione	$\leq$ 6 ms
Ritardo alla disinserzione	$\leq$ 6 ms	Potenza di commutazione min.	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0,1 Hz		

Lato di carico

Corrente permanente	2 A	Ritardo all'inserzione	$\leq$ 6 ms
Ritardo alla disinserzione	$\leq$ 6 ms		

Dati di contatto

Tipo di contatto	1 Contatto di scambio (AgSnO)	Durata meccanica	10 x 10 ⁶ commutazioni
------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------------

Dati generali

Colori	grigio	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
--------	--------	-------------------------------	-----

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Cordinazione di isolamento**

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	2	Grado di protezione	IP67

Coordinamento dell'isolamento

Tensione nominale	300 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Grado di protezione	IP67

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° Certificato (cULus)	E141197
----------------------------	---------

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Spina/presa M12, codificato A
------------------------------	-------------------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Approvazioni

Omologazioni	
--------------	--



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing



Simbolo elettrico



Assegnazione di PIN

