

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uscita modulo, versione modulo RJ45 secondo IEC
60603-7-51, per diametro esterno del filo fino a 1,6 mm

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-XM-RJ45/IDC
Nr.Cat.	8808360000
Versione	Outlet per guide di supporto, Modulo RJ45, IP20, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248505944
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 53 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo		Struttura	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
	Modulo RJ45		
Cablaggio	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Diametro isolamento, min.	0,7 mm
Diametro isolamento, max.	1,6 mm	Categoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Tipo di montaggio	TS 35	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750		

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369
N° certificato (GERMLLOYD)	33451-06		

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V DC

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E316369

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Illustrazione del prodotto**