

**Industrial Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Scatola di giunzione, versione per connettori SnapIn Var.6
secondo IEC 61076-3-106 in plastica

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-S-IP67
Nr.Cat.	8808370000
Versione	Spina di collegamento, Presa di collegamento, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Versione 6 secondo IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248505951
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 90 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Cablaggio	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Cicli di inserimento	750
Colori	Grigio chiaro	Diametro guaina, max.	9,5 mm
Diametro guaina, min.	6 mm	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia		Struttura	Scatola di giunzione avvitabile incl. modulo RJ45 con tecnica a perforazione d'isolante
Tipo di montaggio	PA 66, UL 94: V-0 Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro		

Dati tecnici del modulo RJ45

Cablaggio EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 6	N° certificato (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------	------------------------	----------------------------	----------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

**Industrial Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval Germanischer Lloyd

**Industrial Ethernet
IE-S-IP67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

