

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in  
plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | IE-XM-RJ45/IDC-IP67                                                                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8808440000</a>                                                         |
| Versione   | Flangia di montaggio, Flangia modulo RJ45,<br>diritto, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248506026                                                                      |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                            |

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 54,7 g |
|------------|--------|

**Temperature**

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C          | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...70 °C | Temperatura di magazzino       |        |
| Temperatura di posa            |                |                                |        |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati generali**

|                               |                                                                                                                  |                     |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento 1                | RJ45                                                                                                             | Collegamento 2      | IDC                                                                                                        |
| Descrizione articolo          |                                                                                                                  | Struttura           | Flangia di montaggio con telaio e modulo RJ45 con tecnica a perforazione d'isolante coperchio impermeabile |
| Cablaggio                     | Flangia modulo RJ45, diritto<br>Legenda collegamenti codificata a colori secondo EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B | Colori              | Grigio chiaro                                                                                              |
| Materiale base della custodia | PA 66, UL 94: V-0                                                                                                | Categoria           | Cat.6 (ISO/IEC 11801)                                                                                      |
| Superficie dei contatti       | Oro su nichel                                                                                                    | Tipo di montaggio   | Armadio elettrico, Distribution box                                                                        |
| Schermatura                   | contatto schermatura a 360°                                                                                      | Grado di protezione | IP67                                                                                                       |
| Cicli di inserimento          | 750                                                                                                              |                     |                                                                                                            |

**Norme**

|                    |                                       |                            |          |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| Connettori a norma | IEC 61076-3-106 var. 6, IEC 60603-7-5 | N° certificato (GERMLLOYD) | 33451-06 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001264    | ETIM 4.0   | EC001264    |
| ETIM 5.0   | EC001264    | ETIM 6.0   | EC001121    |
| UNSPSC     | 43-17-27-10 | eClass 5.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[GOST Approval](#)  
[Germanischer Lloyd](#)

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**