

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in  
plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                    |
| Tipo       | IE-XM-RJ45/RJ45-IP67                                                               |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8808450000</a>                                                         |
| Versione   | Flangia di montaggio, Flangia di raccordo, diritta,<br>Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248506033                                                                      |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                            |

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 42 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Temperatura d'esercizio, min. -40 °C

Temperatura di magazzinaggio

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

**Dati generali**

Collegamento 1 RJ45

Descrizione articolo

Flangia di raccordo, diritta

Colori Grigio chiaro

Categoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Tipo di montaggio Armadio elettrico,  
Distribution box

Grado di protezione IP67

Collegamento 2 RJ45

Struttura

Flangia di montaggio con  
telaio  
e modulo RJ45 femmina-  
femmina

Materiale base della custodia PA 66, UL 94: V-0

Superficie dei contatti Oro su nichel

Schermatura contatto schermatura a  
360°

Cicli di inserimento

750

**Norme**

Connettori a norma

IEC 61076-3-106 var. 6,  
IEC 60603-7-5

N° certificato (GERMLLOYD)

33451-06

**Classificazioni**

ETIM 3.0 EC001264

ETIM 5.0 EC001264

UNSPSC 43-17-27-10

eClass 6.2 27-25-05-04

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 27-44-03-90

ETIM 4.0 EC001264

ETIM 6.0 EC001121

eClass 5.1 27-25-05-04

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 27-44-03-90

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Downloads**

|                                                  |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo                                | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                           |
| Documentazione utente                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                 |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">Germanischer Lloyd</a>                                                |

### Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato

