

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC
60603-7-51

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45
Nr.Cat.	8879050000
Versione	Outlet per guide di supporto, Raccordo RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 49 g

Temperature

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio -25 °C...70 °C

Temperatura di posa

Temperatura d'esercizio, min. -25 °C

Temperatura di magazzino

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Collegamento 1 RJ45

Descrizione articolo

Collegamento 2 RJ45

Struttura

Finestra di controllo per
siglature
1 TE passo secondo DIN
43880, installabile

Cablaggio Raccordo RJ45 - RJ45

Disposizione contatti con
codifica a colori secondo
EIA / TIA T568 A (rame)

Colori

Grigio chiaro

Materiale base della custodia PA 66, UL 94: V-0

Tipo di montaggio TS 35

Cicli di inserimento 750

Categoria Cat.6 (ISO/IEC 11801)

Grado di protezione

IP20

Norme

Connettori a norma IEC 60603-7-5

N° certificato (GERMLLOYD)

33451-06

N&deg; Certificato (cULus)

E316369

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C 1 A

Resistenza contro l'isolamento 500 MΩ

Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V DC

PoE / PoE+ secondo IEEE 802.3at

Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ

Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V DC

Classificazioni

ETIM 3.0 EC001264

ETIM 5.0 EC001264

UNSPSC 43-17-27-10

eClass 6.2 27-25-05-04

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 27-44-03-90

ETIM 4.0 EC001264

ETIM 6.0 EC001121

eClass 5.1 27-25-05-04

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 27-44-03-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E3.16369

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Illustrazione del prodotto****Illustrazione del prodotto**