

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC
60603-7-51

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45
Nr.Cat.	8879050000
Versione	Outlet per guide di supporto, Raccordo RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 49 g

Temperature

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio -25 °C...70 °C

Temperatura d'esercizio, min. -25 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo		Struttura	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Cablaggio	Raccordo RJ45 - RJ45 Disposizione contatti con codifica a colori secondo EIA / TIA T568 A (rame)	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Tipo di montaggio	TS 35	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750		

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369
N° certificato (GERMLLOYD)	33451-06		

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V DC

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E3.16369

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Illustrazione del prodotto****Illustrazione del prodotto**