

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in
plastica incl. inserto USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-XM-USB/USB-IP67
Nr.Cat.	8892670000
Versione	Flangia di montaggio, Flangia USB, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	38 g
------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio	-20 °C...85 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	USB	Collegamento 2	USB
Descrizione articolo	Flangia USB	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000211	ETIM 4.0	EC000211
ETIM 5.0	EC000211	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-26-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**