

**Industrial Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Passaggio parete M12 in IP67

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-M12-ADAP A
Nr.Cat.	8901630000
Versione	Adattatore, angolato, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	36 g
------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	80 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-25 °C...80 °C	Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	RJ45 90°	Collegamento 2	M12
Descrizione articolo	Adattatore, angolato	Struttura	da presa M12 a presa RJ45
Materiale base della custodia	PA 66	Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Schermatura	Sì	Grado di protezione	IP67

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
--------------------	--------------------------------

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ
----------------------------	-----	------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Industrial Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo



[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[GOST Approval](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

**Industrial Ethernet
IE-M12-ADAP A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Disegno quotato****Sezione di montaggio**