

**Industrial Ethernet  
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Passaggio parete M12 in IP67

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Tipo       | IE-M12-COUP                                     |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8901640000</a>                      |
| Versione   | Raccordo, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248658206                                   |
| CPZ        | 1 Pezzo                                         |

**Industrial Ethernet  
IE-M12-COUP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 36 g |
|------------|------|

**Temperature**

|                                |               |                                |       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 60 °C         | Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C |
| Temperatura d'esercizio        | -5 °C...60 °C |                                |       |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati generali**

|                               |                               |                |                             |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Collegamento 1                | M12                           | Collegamento 2 | M12                         |
| Descrizione articolo          | Raccordo                      | Struttura      | da presa M12 a presa RJ45   |
| Materiale base della custodia | Poliammide, Ottone, nichelato | Categoria      | Cat.5 (ISO/IEC 11801)       |
| Filettatura del collegamento  | M12                           | Schermatura    | contatto schermatura a 360° |
| Grado di protezione           | IP67                          |                |                             |

**Norme**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-101 |
|--------------------|-----------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000516    | ETIM 4.0   | EC000516    |
| ETIM 5.0   | EC000516    | ETIM 6.0   | EC002925    |
| UNSPSC     | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-26-07-02 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-44-01-06 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 |            |             |

**Approvazioni**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                                                  |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo                                | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                              |
| Documentazione utente                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                 |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                               |

**Industrial Ethernet  
IE-M12-COUP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato****Disegno quotato**