

**Utensili da taglio  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KT 8
Nr.Cat.	<a href="#">9002650000</a>
Versione	Utensili da taglio ,Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4008190020163
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensili da taglio KT 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7,283 inch
Posizione verticale	65,5 mm	Altezza (pollici)	2,579 inch
Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1,181 inch
Peso	180 g	Peso netto	220 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati tecnici

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

### PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavi di trasmissione dati/telefonici e di comando, max. Ø	8 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
Cavo in alluminio - semirigido, max. (AWG)	6 AWG	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	8 mm
Cavo in rame - flessibile, max.	16 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	6 AWG
Cavo in rame - rigido, max.	16 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	6 AWG
Cavo in rame - semirigido, max.	16 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	6 AWG
Cavo in rame, max. Ø	8 mm	Cavo rigido in alluminio, max. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Approvazioni

Omologazioni





### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>

**Utensili da taglio  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Esempio d'uso**

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>

