

**Utensili da taglio  
KT 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KT 12
Nr.Cat.	<a href="#">9002660000</a>
Versione	Utensili da taglio ,Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4008190181970
CPZ	1 Pezzo

**Utensili da taglio  
KT 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	225 mm	Larghezza (pollici)	8,858 inch
Posizione verticale	63,5 mm	Altezza (pollici)	2,5 inch
Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1,181 inch
Peso	300 g	Peso netto	331,7 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati tecnici**

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

**PW60 Manutenzione-Utensile da taglio**

Cavi di trasmissione dati/telefonici e di comando, max. Ø	12 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (mm <sup>2</sup> )	25 mm <sup>2</sup>
Cavo in alluminio - semirigido, max. (AWG)	6 AWG	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	8 mm
Cavo in rame - flessibile, max.	35 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	2 AWG
Cavo in rame - rigido, max.	16 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	6 AWG
Cavo in rame - semirigido, max.	25 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	3 AWG
Cavo in rame, max. Ø	12 mm	Cavo rigido in alluminio, max. (mm <sup>2</sup> )	25 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Approvazioni**

Omologazioni


**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>

**Utensili da taglio  
KT 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Esempio d'uso**

