

**Accessori
MEHA KP RT M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX
Nr.Cat.	9003610000
Versione	Accessori, Set di lame, Conduttore con isolamenti speciali, 7mm
GTIN (EAN)	4008190058272
CPZ	1 Pezzo

Accessori
MEHA KP RT M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Posizione verticale	11,5 mm	Altezza (pollici)	0,453 inch
Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Peso	13 g	Peso netto	3,68 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Colori	rosso	Diametro del conduttore min.	0,3 mm
Diametro del conduttore, max.	0,5 mm	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Lunghezza di spellatura min.	3 mm	Tipo di cavo	Conduttore con isolamenti speciali

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)