

**Accessori  
MEHA KP SW M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | MEHA KP SW M-D-SPX                                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9003640000</a>                                      |
| Versione   | Accessori, Set di lame, Conduttore con isolamento speciale, 7mm |
| GTIN (EAN) | 4008190020507                                                   |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                         |

**Accessori  
MEHA KP SW M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 26 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,024 inch |
| Posizione verticale | 11,5 mm | Altezza (pollici)    | 0,453 inch |
| Profondità          | 16 mm   | Profondità (pollici) | 0,63 inch  |
| Peso                | 13 g    | Peso netto           | 3,68 g     |

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Utensili di spellatura**

|                               |         |                              |                                    |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|
| Colori                        | Nero    | Diametro del conduttore min. | 1 mm                               |
| Diametro del conduttore, max. | 1,21 mm | Lunghezza di spellatura max. | 7 mm                               |
| Lunghezza di spellatura min.  | 3 mm    | Tipo di cavo                 | Conduttore con isolamento speciale |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC000163    | ETIM 6.0   | EC001509    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-04-48-90 |            |             |

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)