

Utensili
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	M-D-STRIPAX AWG 26+28
Nr.Cat.	9003710000
Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio, Conduttore con isolamento speciale, 7mm
GTIN (EAN)	4008190034184
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Utensili M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	82 mm	Larghezza (pollici)	3,228 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5,315 inch
Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Peso	110 g	Peso netto	97,28 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	0,3 mm	Diametro del conduttore, max.	0,5 mm
Lunghezza di spellatura max.	7 mm	Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Foglio dati

Utensili
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

