

**Utensili**  
**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- con conduttore interno 1 mm & Oslash;
- lunghezza di spellatura regolabile con arresto
- apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	M-D-STRIPAX LWL
Nr.Cat.	<a href="#">9003750000</a>
Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio, Conduttore POF con conduttore interno da 1 mm, 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensili M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	82 mm	Larghezza (pollici)	3,228 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5,315 inch
Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Peso	110 g	Peso netto	96,73 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Utensili di spellatura

Colori	grigio	Diametro del conduttore, max.	1 mm
Lunghezza di spellatura max.	7,5 mm	Tipo di cavo	Conduttore POF con conduttore interno da 1 mm

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)