

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Utensile combinato per il taglio e l'avvitamento Swifty® e Swifty®set per il taglio senza deformazione di conduttori in rame rigidi fino a 1,5 mm² e flessibili fino a 2,5 mm².

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SWIFTY
Nr.Cat.	9006020000
Versione	Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4032248257409
CPZ	1 Pezzo

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1,575 inch
Profondità	18 mm	Profondità (pollici)	0,709 inch
Peso	20 g	Peso netto	17,2 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma Utensile speciale

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)