

**DMS 3  
LG DMS PRO/ DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3
Nr.Cat.	<a href="#">9007460000</a>
Versione	Utensili, Caricabatterie
GTIN (EAN)	4008190404970
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### DMS 3 LG DMS PRO/ DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso	600 g	Peso netto	602,4 g
------	-------	------------	---------

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Dati tecnici

Tempo di carica	30 min
-----------------	--------

### Avvitatore elettrico

Caricabatteria - ingresso	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Caricabatteria - uscita	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Coppia di serraggio max.	3 Nm	Peso	600 g
Peso - caricabatteria	600 g	Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Tempo di carica	30 min	Tensione dell'accumulatore	3,6 V
Tensione nominale	3,6 V	Velocità a vuoto	200 u. 600 min <sup>-1</sup>

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000359
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-------------------	--------------------------------------