

**DMS 3**  
**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | DMS 3 SET 1  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9007470000</a>   |
| Versione   | Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, 1/4"<br>DIN 3126 forma E6,3, 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190299224  |
| CPZ        | 1 Pezzo  |

## Foglio dati

### DMS 3 DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|            |         |                      |             |
|------------|---------|----------------------|-------------|
| Larghezza  | 325 mm  | Larghezza (pollici)  | 12,795 inch |
| Profondità | 205 mm  | Profondità (pollici) | 8,071 inch  |
| Peso       | 2.004 g | Peso netto           | 1.770 g     |

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati tecnici

Tempo di carica 1 h

### Avvitatore elettrico

|                                       |                              |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Batterie ricaricabili                 | Celle Ni-Mh                  | Caricabatteria - ingresso             | 230 V AC; 50 Hz; 50 mA |
| Caricabatteria - uscita               | 2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA      | Peso                                  | 2.004 g                |
| Peso - caricabatteria                 | 700 g                        | Peso batteria                         | 122 g                  |
| Regolazione coppia di serraggio, max. | 3 Nm                         | Regolazione coppia di serraggio, min. | 0,3 Nm                 |
| Supporto punte                        | 1/4" DIN 3126 forma E6,3     | Tempo di carica                       | 1 h                    |
| Tensione dell'accumulatore            | 2,4 V                        | Tensione nominale                     | 2,4 V                  |
| Velocità a vuoto                      | 200 u. 400 min <sup>-1</sup> |                                       |                        |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001395    | ETIM 4.0   | EC001395    |
| ETIM 5.0   | EC001395    | ETIM 6.0   | EC001395    |
| UNSPSC     | 27-11-27-20 | eClass 5.1 | 21-05-08-01 |
| eClass 6.2 | 21-05-08-90 | eClass 7.1 | 21-05-08-04 |
| eClass 8.1 | 21-05-08-04 | eClass 9.0 | 21-05-21-90 |
| eClass 9.1 | 21-04-04-17 |            |             |

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Dati ingegneristici [WSCAD](#)

**Foglio dati**

**DMS 3**  
**DMS 3 SET 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

