

**Cacciavite
SDIK PH2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIK PH2
Nr.Cat.	9008580000
Versione	Cacciavite, Lunghezza della lama: 100 mm
GTIN (EAN)	4032248056576
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Cacciavite
SDIK PH2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	220 mm	Larghezza (pollici)	8,661 inch
Peso	104 g	Peso netto	97 g
Diametro	36 mm		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Philips	Grandezza	2
Lunghezza della lama	100 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)