

SKS 2,0-8,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKS 2,0-8,0
Nr.Cat.	9008860000
Versione	Utensile di montaggio, SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
GTIN (EAN)	4032248266616
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SKS 2,0-8,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	120 mm	Larghezza (pollici)	4,724 inch
Peso netto	205,6 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Chiave esagonale / Allen	Grandezza	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
Numero	7		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
eClass 6.2	23-11-07-01	eClass 7.1	23-11-07-01
eClass 8.1	23-11-07-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)