

**TH-S 9-40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TH-S 9-40
Nr.Cat.	<a href="#">9008880000</a>
Versione	a puntale, TR 9/10/15/20/25/27/30/40
GTIN (EAN)	4032248266630
CPZ	1 Pezzo

**TH-S 9-40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	120 mm	Larghezza (pollici)	4,724 inch
Peso	208 g	Peso netto	207 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Forma	Torx	Grandezza	TR
Numero	8		9/10/15/20/25/27/30/40

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

**Approvazioni**

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>