

**Utensile di compressione
PZ 6/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare
isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | PZ 6/5 |
| Nr.Cat. | 9011460000 |
| Versione | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm ² , 6mm ² , Crimpatura trapezoidale |
| GTIN (EAN) | 4008190165352 |
| CPZ | 1 Pezzo |

**Utensile di compressione
PZ 6/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

| | | | |
|-----------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso | 423 g | Peso netto | 459 g |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Dati tecnici

| | |
|----------|--|
| Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------|--|

Dati utensile di crimpatura

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Profilo di crimpatura 1, min. | 0,25 mm ² | Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura trapezoidale |
| Sezione del terminale, min. | 0,25 mm ² | Profilo di crimpatura 1, max. | 0,5 mm ² |
| Sezione del terminale, max. | 6 mm ² | Profilo di crimpatura 2, min. | 0,75 mm ² |
| Profilo di crimpatura 2, max. | 1,5 mm ² | Profilo di crimpatura 3, min. | 2,5 mm ² |
| Profilo di crimpatura 4, min. | 4 mm ² | Profilo di crimpatura 5 | 6 mm ² |

Descrizione contatto

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Tipo di contatto | Terminali con/senza collare isolante | Area di crimpatura , min. | 0,25 mm ² |
| Area di crimpatura , max. | 6 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-10 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-10 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 | | |

Approvazioni

Omologazioni


Downloads

| | |
|---------------------|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN |
| Dati ingegneristici | WSCAD |

Foglio dati

**Utensile di compressione
PZ 6/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

