

**Utensile di compressione
HTF SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pinze crimpatrici per contatti Sub-D**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF SUB-D
Nr.Cat.	9013260000
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 28AWG, 20AWG, Crimpatura F o B
GTIN (EAN)	4008190056896
CPZ	1 Pezzo

**Utensile di compressione
HTF SUB-D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso	438 g	Peso netto	440,98 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	28 AWG	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura F o B
Profilo di crimpatura 1, max.	24 AWG	Profilo di crimpatura 2, min.	22 AWG
Profilo di crimpatura 2, max.	20 AWG		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	SUB-D	Area di crimpatura , min.	28 AWG
Area di crimpatura , max.	20 AWG		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

**Utensile di compressione
HTF SUB-D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

