

**Utensili
POWERSTRIPPER 16,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- lunghezza di spellatura da 3 a 20 mm
- lunghezza minima conduttore 22 mm più lunghezza di spellatura
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | POWERSTRIPPER 16,0 |
| Nr.Cat. | 9028480000 |
| Versione | Macchine automatiche, Macchina spellafili automatica |
| GTIN (EAN) | 4032248064632 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Foglio dati

Utensili POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Larghezza | 190 mm | Larghezza (pollici) | 7,48 inch |
| Posizione verticale | 230 mm | Altezza (pollici) | 9,055 inch |
| Profondità | 295 mm | Profondità (pollici) | 11,614 inch |
| Peso | 11 kg | Peso netto | 8.800 g |

Dati tecnici

Collegamento elettrico 100-240 V / 50/65 Hz

Macchine automatiche spellafili

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Campo di isolamento | 2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6) | Collegamento elettrico | 100-240 V / 50/65 Hz |
| Comando | elettrico | Lunghezza conduttore, min. | 22 mm + lungh. spellatura |
| Lunghezza di uscita | 3-20 mm | Tempo di un ciclo | ca. 1,5 s |
| Valori del collegamento | 46 VA | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC002778 |
| UNSPSC | 27-11-15-10 | eClass 5.1 | 17-13-01-02 |
| eClass 6.2 | 17-13-01-02 | eClass 7.1 | 17-13-01-02 |
| eClass 8.1 | 17-13-01-02 | eClass 9.0 | 17-13-01-01 |
| eClass 9.1 | 17-13-01-02 | | |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Documentazione utente | Manual |

Foglio dati

**Utensili
POWERSTRIPPER 16,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

