

**Utensili
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- lunghezza di spellatura da 3 a 20 mm
- lunghezza minima conduttore 22 mm più lunghezza di spellatura
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	POWERSTRIPPER 6,0
Nr.Cat.	9028510000
Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili automatica
GTIN (EAN)	4008190860752
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Utensili
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7,48 inch
Posizione verticale	190 mm	Altezza (pollici)	7,48 inch
Profondità	295 mm	Profondità (pollici)	11,614 inch
Peso	8,8 kg	Peso netto	9.640 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Collegamento elettrico 100-240 V / 50/65 Hz

Macchine automatiche spellafili

Campo di isolamento	0,05 - 6,0 mm ² (~ AWG 30-10)	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz
Comando	elettrico	Lunghezza conduttore, min.	22 mm + lungh. spellatura
Lunghezza di uscita	3-20 mm	Tempo di un ciclo	ca. 0,5 s
Valori del collegamento	46 VA		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Manual

**Utensili
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

