

CRIMPFIX L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CRIMPFIX L
Nr.Cat.	9028530000
Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e cripmpatrice
GTIN (EAN)	4008190942670
CPZ	1 Pezzo

CRIMPFIX L
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	390 mm	Larghezza (pollici)	15,354 inch
Posizione verticale	460 mm	Altezza (pollici)	18,11 inch
Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12,992 inch
Peso	31 kg	Peso netto	34.000 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Collegamento elettrico 100-240 V / 50/65 Hz

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm ²	Collegamento dell'aria compressa	5 bar
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz	Comando	Elettropneumatico
Lunghezza dei terminali	14 mm	Lunghezza di crimpatura	8 mm
Materiali di consumo	capicorda sciolti, con collari isolanti	Sezione del terminale, max.	2,5 mm ²
Sezione del terminale, min.	0,5 mm ²	Tempo di un ciclo	ca. 1 s

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Documentazione utente	Manual