

SE TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SE TOP
Nr.Cat.	9046340000
Versione	Tagliacavi laterale isolato VDE 145 mm di lunghezza
GTIN (EAN)	4032248357642
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati**SE TOP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6,299 inch
Peso	251 g	Peso netto	235 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000142	ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-02
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-90
eClass 8.1	21-04-90-90	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)