

**Utensili  
multi-stripax ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	multi-stripax ASI
Nr.Cat.	<a href="#">9202250000</a>
Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio, ASI-EPDM, 1,5mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248486199
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensili multi-stripax ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3,346 inch
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Peso	250 g	Peso netto	549 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Utensili di spellatura

Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm <sup>2</sup>
Capacità di taglio max., conduttore rigido	2,5 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - flessibile, max.	6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spellatura min.	2 mm	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo di cavo	ASI-EPDM

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Approvazioni

Omologazioni



### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Foglio dati**

**Utensili  
multi-stripax ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

---

