

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 56/30/21 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Custodia in poliestere

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF, resistenti alle intemperie, sono concepite per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

Caratteristiche:

- 9 grandezze in due esecuzioni
- Coperchio con viti in nylon
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guida di supporto e piastre di montaggio
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TBF 56/30/21 TRSP
Nr.Cat.	9502850000
Versione	TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 558 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 210 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, Grigio chiaro, trasparente
GTIN (EAN)	4032248235315
CPZ	1 Pezzo

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 56/30/21 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	302 mm	Larghezza (pollici)	11,89 inch
Posizione verticale	558 mm	Altezza (pollici)	21,968 inch
Profondità	210 mm	Profondità (pollici)	8,268 inch
Peso	3.970 g	Peso netto	3.660 g

PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio delle viti coperchio	1,5 Nm	Norme	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208
Tossicità	Esente da alogeni	Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Resistenza agli urti	IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Grado di protezione	IP66	Fissaggio della custodia	6,5 mm attraverso pavimento custodia
Allegato coperchio	Crosshead nylon screws	Fissaggio dei componenti	4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna

Collegamenti a vite a destra

M12	80	M16	46
M20	40	M25	18
M32	8	M40	6
M50	4	M63	4

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

Dati generali Accessori

Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
-----------	---

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	4x22	WDU 16 / ZDU 16	4x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x44	WDU 35 / ZDU 35	4x14
WDU 4 / ZDU 4	4x37	WDU 6 / ZDU 6	4x28

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	2x48	WDU 16 / ZDU 16	2x34
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x94	WDU 35 / ZDU 35	2x30
WDU 4 / ZDU 4	2x79	WDU 6 / ZDU 6	2x59

Data di creazione 30 luglio 2019 12.02.58 CEST

Foglio dati

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 56/30/21 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 56/30/21 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni