

**Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato)
POK MOPL 2525**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Piastrre di montaggio per custodie Klippon® POK**

Piastrre di montaggio composte da una lamiera in acciaio da 2 mm, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide di supporto o per il montaggio diretto di componenti sulla piastra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	POK MOPL 2525
Nr.Cat.	9510640000
Versione	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 233 mm, Larghezza: 238 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, altro, argento
GTIN (EAN)	4008190498283
CPZ	1 Pezzo

**Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato)
POK MOPL 2525**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	238 mm	Larghezza (pollici)	9,37 inch
Posizione verticale	233 mm	Altezza (pollici)	9,173 inch
Profondità	1,5 mm	Profondità (pollici)	0,059 inch
Larghezza di fissaggio	227 mm	Altezza di fissaggio	100 mm
Peso netto	441 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Superficie	altro		

Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	100 mm	Larghezza di fissaggio	227 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	1,5 mm
Superficie	altro	Tipo di fissaggio	se avvitato

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP