

**FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 30/30/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Custodie in policarbonato di media grandezza

La serie di custodie FPC è la generazione immediatamente successiva alla Serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni.

Caratteristiche:

- 6 grandezze in 2 esecuzioni
- coperchio grigio o trasparente
- coperchio con fori piombati
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guide di supporto, piastre di montaggio e circuiti stampati
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Tipo       | FPC 30/30/13 trsp   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9535740000</a>  |
| Versione   | FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 300 mm, Larghezza: 300 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, Grigio chiaro, trasparente |
| GTIN (EAN) | 4032248009848   |
| CPZ        | 1 Pezzo   |

**FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 30/30/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Larghezza           | 300 mm  | Larghezza (pollici)  | 11,811 inch |
| Posizione verticale | 300 mm  | Altezza (pollici)    | 11,811 inch |
| Profondità          | 132 mm  | Profondità (pollici) | 5,197 inch  |
| Peso                | 1.738 g | Peso netto           | 2.103 g     |

**PE70 Dati Generali**

|                                |  |                                |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Campi di applicazione          | Tecnica degli edifici,<br>Sistema dei trasporti,<br>Industria degli imballaggi,<br>Settore meccanico | Materiale                      | policarbonato                                |
| Materiale delle guarnizioni    | Poliuretano  | Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C                                       |
| Temperatura d'esercizio , max. | 130 °C   | Grado di protezione            | IP66, IP67                                   |
| Fissaggio della custodia       | fori 7,5 mm  | Allegato coperchio             | 4 viti con intaglio a croce<br>in poliammide |
| Fissaggio dei componenti       | tramite viti autofilettanti  |                                |  |

**Collegamenti a vite a destra**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |

**Dati generali Accessori**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
|-----------|---------------|

**Equipaggiamento orizzontale**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x25 |

**Equipaggiamento verticale**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000058    | ETIM 4.0   | EC000058    |
| ETIM 5.0   | EC000058    | ETIM 6.0   | EC000261    |
| UNSPSC     | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Foglio dati****FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 30/30/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>         |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                |

**Foglio dati****FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 30/30/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**