

## FPC (custodia vuota in policarbonato) FPC 40/60/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Custodie in policarbonato di media grandezza

La serie di custodie FPC è la generazione immediatamente successiva alla Serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni.

Caratteristiche:

- 6 grandezze in 2 esecuzioni
- coperchio grigio o trasparente
- coperchio con fori piombati
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guide di supporto, piastre di montaggio e circuiti stampati
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FPC 40/60/13 7035
Nr.Cat.	<a href="#">9535810000</a>
Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 400 mm, Larghezza: 600 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, Grigio chiaro
GTIN (EAN)	4032248009886
CPZ	1 Pezzo

## FPC (custodia vuota in policarbonato) FPC 40/60/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	600 mm	Larghezza (pollici)	23,622 inch
Posizione verticale	400 mm	Altezza (pollici)	15,748 inch
Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5,197 inch
Peso	3.964 g	Peso netto	3.964 g

### PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Materiale	policarbonato
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Grado di protezione	IP66, IP67
Fissaggio della custodia	fori 7,5 mm	Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide
Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti		

### Collegamenti a vite a destra

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

### Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	76	M16	42
M20	24	M25	16
M32	6	M40	6
M50	4	M63	4

### Dati generali Accessori

Materiale policarbonato

### Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	2x49	WDU 16 / ZDU 16	2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x97	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	2x81	WDU 6 / ZDU 6	2x61

### Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	5x30	WDU 16 / ZDU 16	5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x59	WDU 35 / ZDU 35	5x19
WDU 4 / ZDU 4	5x49	WDU 6 / ZDU 6	5x37

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Foglio dati****FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 40/60/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati****FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 40/60/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**