

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPPER ROUND TOP
Nr.Cat.	9918050000
Versione	Utensili di sguainatura, Conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC, 4mm ²
GTIN (EAN)	4032248359165
CPZ	1 Pezzo

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	125 mm	Larghezza (pollici)	4,921 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Profondità	25 mm	Profondità (pollici)	0,984 inch
Peso	50 g	Peso netto	46,2 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Campo di spellatura, min.	0,25 mm ²	Diametro del conduttore min.	8 mm
Diametro del conduttore, max.	13 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,2 mm ²	Tipo di cavo	Conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

