

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLICER NO 27
Nr.Cat.	9918080000
Versione	Utensili di sguainatura, Conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC
GTIN (EAN)	4032248359196
CPZ	1 Pezzo

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5,197 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1,142 inch
Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1,378 inch
Peso	75 g	Peso netto	71,8 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	8 mm	Diametro del conduttore, max.	28 mm
Tipo di cavo	Conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)