

**WK S 0,8X4,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WK S 0,8X4,0
Nr.Cat.	<a href="#">9918550000</a>
Versione	Innesto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 4 mm, 175 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4032248388912
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

**WK S 0,8X4,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Peso	22 g	Peso netto	25 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Spaccato	Larghezza della lama (B)	4 mm
Lunghezza della lama	175 mm	Spessore della lama (A)	0,8 mm

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

### Approvazioni

Omologazioni



### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)