

WK K PH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WK K PH1
Nr.Cat.	9918580000
Versione	Innesto cacciaviti, 175 mm, 1
GTIN (EAN)	4032248388950
CPZ	1 Pezzo

WK K PH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Peso	25 g	Peso netto	25 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Dimensione lama (a croce)	1	Forma	taglio a croce
Grandezza	1	Lunghezza della lama	175 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)