

WK K PH2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|-------------------------------|
| Tipo | WK K PH2 |
| Nr.Cat. | 9918590000 |
| Versione | Innesto cacciaviti, 175 mm, 2 |
| GTIN (EAN) | 4032248388967 |
| CPZ | 1 Pezzo |

WK K PH2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza | 175 mm | Larghezza (pollici) | 6,89 inch |
| Posizione verticale | 4 mm | Altezza (pollici) | 0,157 inch |
| Profondità | 4 mm | Profondità (pollici) | 0,157 inch |
| Peso | 22 g | Peso netto | 22 g |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------|
| Dimensione lama (a croce) | 2 | Forma | taglio a croce |
| Grandezza | 2 | Lunghezza della lama | 175 mm |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001395 | ETIM 4.0 | EC001395 |
| ETIM 5.0 | EC001395 | ETIM 6.0 | EC002115 |
| UNSPSC | 27-11-28-14 | eClass 5.1 | 21-04-04-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-92-21 | eClass 7.1 | 21-04-04-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-04-90 | eClass 9.1 | 21-04-04-90 |

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)