


**Serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I moduli interruttori e commutatori si adattano nel loro profilo esterno ai componenti elettronici. Interruttori e commutatori facilitano la messa in funzione, la manutenzione, il controllo e la riparazione di impianti industriali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EGT2 EG2/EN SCHALT.
Nr.Cat.	0104060000
Versione	Serie EG, Modulo di funzione Contatto di scambio, commutazione, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4008190119713
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati
Serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	58 mm	Lunghezza (pollici)	2,283 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0,709 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Peso netto	42,6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	100 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-25 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-25°C...+85°C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C... 100 °C		

Uscita

Tensione di commutazione nominale	250 V AC	Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	1500 VA @ 250 V
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	180 W @ 30 V		

Dati di contatto

Tipo di contatto	Contatto di scambio, commutazione
------------------	-----------------------------------

Dati generali

Guida	TS 32, TS 35	Colori	beige
-------	--------------	--------	-------

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	6 mm ²
Campo di sezioni, min.	0,5 mm ²	Campo di sezioni, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

Approvazioni

Omologazioni


 ROHS Conforme

Foglio dati**Serie EG**
EGT2 EG2/EN SCHALT.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Downloads**

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE_PA5600_160419_001.pdf
