

Accessori
ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZS 2.3/4
Nr.Cat.	0249600000
Versione	Accessori, spina di riduzione
GTIN (EAN)	4008190022785
CPZ	20 Pezzo

Accessori
ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	6,5 mm	Larghezza (pollici)	0,256 inch
Posizione verticale	6,5 mm	Altezza (pollici)	0,256 inch
Profondità	38,1 mm	Profondità (pollici)	1,5 inch
Peso netto	2,739 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego,
 max. 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	innestato
Tipo di montaggio	innestato		

Dati caratteristici del sistema

Versione spina di riduzione

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Colori	rosso
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento Collegamento ad innesto

Classificazioni

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)
 Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)