# CableLine
# CLI C 02-3 GE/SW E MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | CLI C 02-3 GE/SW E MP |
| Nr.Cat. | 0252111645 |
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190006440 |
| CPZ | 200 Pezzo |

# Foglio dati

## CableLine
## CLI C 02-3 GE/SW E MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 3,4 mm | Larghezza (pollici) | 0,134 inch |
| Posizione verticale | 3 mm | Altezza (pollici) | 0,118 inch |
| Profondità | 3,5 mm | Profondità (pollici) | 0,138 inch |
| Peso netto | 0,04 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Caratteri stampati | Lettere, maiuscole | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | Colore stampa | Nero |
| Colori | giallo | Industrie consigliate | Processo, Macchine |
| Larghezza | 3,4 mm | Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa | orizzontale | Processo di stampa | impresso a caldo |
| Stampa | E | Tipo di stampa | Standard |
| Versione | MultiPack | | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Diametro esterno conduttore | 1.3 - 3 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 1,3 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,2 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Notifica modifica prodotto | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |

**CableLine**
**CLI C 02-3 GE/SW E MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

Come da figura