

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW R MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI C 1-3 GE/SW R MP
Nr.Cat.	0252611671
Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190180256
CPZ	200 Pezzo

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW R MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0,118 inch
Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Peso netto	0,055 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colore stampa	Nero
Colori	giallo	Diametro isolamento, max.	5 mm
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Larghezza	4,2 mm
Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio	Orientamento della stampa	orizzontale
Processo di stampa	impresso a caldo	Stampa	R
Tipo di stampa	Standard	Versione	MultiPack

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	2,5 - 5 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Notifica modifica prodotto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW R MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura