

**Serie SAK
AD 4 SAK4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AD 4 SAK4
Nr.Cat.	0285300000
Versione	Serie SAK, Piastra di copertura, giallo, 25.6 mm
GTIN (EAN)	4008190072902
CPZ	50 Pezzo

Foglio dati

Serie SAK AD 4 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	25,6 mm	Larghezza (pollici)	1,008 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Peso netto	0,82 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

bloccabile No

Dati caratteristici del sistema

Versione Piastra terminale e intermedia

Dati dei materiali

Materiale PVC Colori giallo
 Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN.WSCAD](#)
 Dati ingegneristici [STEP](#)
 Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)