

Serie SAK
TW SAKD2.5N HP/TF/0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TW SAKD2.5N HP/TF/0.5
Nr.Cat.	0307500000
Versione	Serie SAK, Piastra di separazione, 0.5 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190110017
CPZ	20 Pezzo

Foglio dati

Serie SAK TW SAKD2.5N HP/TF/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	0,5 mm	Larghezza (pollici)	0,02 inch
Posizione verticale	32,5 mm	Altezza (pollici)	1,28 inch
Profondità	46 mm	Profondità (pollici)	1,811 inch
Peso netto	1,05 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

bloccabile No

Dati caratteristici del sistema

Versione Piastra intermedia

Dati dei materiali

Materiale PA 66 Colori beige
 Classe d'inflammabilità UL 94 V-2

Dimensioni

Sfalsamento TS 32 16,25 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)