

**Serie SAK  
Q 3 AKZ1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	Q 3 AKZ1.5
Nr.Cat.	<a href="#">0368300000</a>
Versione	Serie SAK, Collegamento trasversale@, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190074913
CPZ	50 Pezzo

## Foglio dati

### Serie SAK Q 3 AKZ1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	14,2 mm	Larghezza (pollici)	0,559 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Profondità	11 mm	Profondità (pollici)	0,433 inch
Peso netto	2,5 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

### Dati caratteristici del sistema

Versione	per ponticello di collegamento trasversale	Coppia di serraggio (collegamento trasversale)	0,4...0,8 Nm
----------	--	--	--------------

### Dati dei materiali

Materiale	Cu Zn	Colori	grigio
-----------	-------	--------	--------

### Dati dimensionamento

Corrente nominale	24 A
-------------------	------

### Dimensioni

Passo in mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

**Foglio dati****Serie SAK  
Q 3 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">04444_Q_3_AKZ1.5_DXF.dxf</a> <a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>