

**Elementi di collegamento
H4,0/9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
 Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
 tolleranza secondo DIN 46228 parte 1
 • Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/9
Nr.Cat.	0373100000
Versione	Terminali, non isolato, 9 mm
GTIN (EAN)	4008190164669
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	9 mm	Larghezza (pollici)	0,354 inch
Peso netto	0,13 g		

Dati tecnici

Versione	non isolato
----------	-------------

Terminali

Diametro del collare (D2)	4 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,8 mm
L1 in mm	9 mm	Lunghezza di spellatura	9 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Elementi di collegamento
H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Simile alla figura**