

**Serie W
IH 2.8 DB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IH 2.8 DB
Nr.Cat.	0386060000
Versione	Serie W, Copripresa isolante
GTIN (EAN)	4008190043414
CPZ	100 Pezzo

**Serie W
IH 2.8 DB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	3,6 mm	Larghezza (pollici)	0,142 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Profondità	5,1 mm	Profondità (pollici)	0,201 inch
Peso netto	0,19 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura di magazzino, max.	40 °C
Temperatura di magazzino, min.	10 °C	Temperatura d'esercizio	-50 °C...
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------------------------	----	-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (UR)	E60693
---------------------	--------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks